


CONNECTEUR SC PRÉFIBRÉ, PRÉ-POLI GGM SCXPFIT



Installation en moins de 2min !



Les connecteurs optiques pré-polis Gigamedia offrent une efficacité optimale lors des déploiements fibres optique et réduisent considérablement les coûts opérationnels.

RACCORDEMENT SANS POLISSAGE !

Ils permettent de réduire les temps de mise en œuvre grâce à une technologie de raccordement sans colle ni polissage.

OUIL DE MONTAGE (DE GAUCHE À DROITE)

- Outil de maintien de la fibre 900 µm
- Support de montage
- Connecteur SC pour fibre 900 µm
- Manchon

SPÉCIFICATIONS

- Connecteur pré-fibré et pré-poli en usine pour une performance optimale
- Diamètre de fibre accepté : 900µ
- Corps du connecteur : plastique
- Couleurs de corps : beige (OM1), noire (OM2), aqua (OM3/OM4), bleue (monomode)
- Manchon : pour fibre 900µ, couleur blanche
- Conformité fibre : IEC 60793-2-10 A1 et B1 (monomode)
- Cycles de couplage : 500, variation ≤ 0.1 dB
- Température opérationnelle : -40 °C à + 75 °C
- Résistance à la traction : 4 N (900µ)
- Dépasse les spécifications des normes composants IEC 61754-4 et TIA/EIA-568-B.3
- Conforme aux normes en vigueur tels EIA/TIA 568, ISO 11801, EN 50173, Telcordia (Bellcore), GR-326
- Conforme UL-94-V-0, matériau auto extinguable

| PERFORMANCES OPTIQUES | MULTIMODE | | MONOMODE | |
|-----------------------|-----------|------------|----------|------------|
| | TYPIQUE | MAX | TYPIQUE | MAX |
| Perte d'insertion | 0,1 dB | 0,3 dB | 0,2 dB | 0,5 dB |
| Return Loss | ≥35 dB | mini 22 dB | ≥55 dB | mini 40 dB |

RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|------------------------|---|
| GGM SCXPFITOM2 | Connecteur préfibré XP Fit+ SC OM2 |
| GGM SCXPFITOM2L | Connecteur préfibré XP Fit+ SC OM2 (lot 50 pcs + outil de montage) |
| GGM SCXPFITOM3 | Connecteur préfibré XP Fit+ SC OM3/OM4 |
| GGM SCXPFITOM3L | Connecteur préfibré XP Fit+ SC OM3/OM4 (lot 50 pcs + outil de montage) |
| GGM SCXPFIT09 | Connecteur préfibré XP Fit+ SC monomode |
| GGM SCXPFIT09L | Connecteur préfibré XP Fit+ SC monomode (lot 50 pcs + outil de montage) |
| GGM SCAXPFIT09 | Connecteur préfibré XP Fit+ SC/APC monomode |
| GGM SCAXPFIT09L | Connecteur préfibré XP Fit+ SC/APC monomode (lot 50 pcs + outil de montage) |
| GGM SCXPFIT00L | Outil de montage pour connecteurs SC XPFIT |

ACCESSOIRES DE MONTAGE

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|-----------------------|--|
| GGM CLEAV01 | Cleaver optique de précision pour fibres 250 / 900 µm |
| GGM CLEAVSCAPC | Cleaver optique angulaire 8° de précision pour fibres 250 / 900 µm |
| GGM STRIPPER | Pince à dénuder ergonomique 3 mm / 900 µm / 250 µm |
| GGM 161050PK | Lingettes pré-imprégnées d'alcool isopropylique (lot de 50 pcs) |
| GGM SCOPE200 | Microscope d'inspection x200 - multimode |
| GGM SCOPE400 | Microscope d'inspection x400 - monomode |
| GGM ADAPLC | Adaptateur LC pour SCOPE200 & SCOPE400 |
| GGM FC2001 | Localisateur de défauts (0.5 mW) |
| GGM FCA001 | Adaptateur LC pour FC2001 |

