

ATTENTION: POUR TOUTE INTERVENTION SUR L'APPLIQUE, COUPER L'ALIMENTATION.
CAREFUL: FOR THIS OPERATION YOU HAVE TO CUT OFF THE POWER.
ACHTUNG: FÜR DIESE HAND HABUNG MUB DER STROM UNTERBROCHEN.
CUIDADO: PARA CUALQUIER INTERVENCION EN EL APLIQUE, CORTAR LA ALIMENTACION ELECTRICA.
ATTENZIONE: PER QUELUNQUE INTERVENTO SULL'APPLIQUE INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

Luminaire Classe 2	Luminaire Classe 2	Luminaire Classe 2	Luminaire Classe 2	Luminaire Classe 2
Type de lampe: Halogéne 50W / GU10 / GZ10	Bulb type: Halogen 50W / GU10 / GZ10	Glasbime typ: Halogen 50W / GU10 / GZ10	Lipo de bombilla: Halogena 50W / GU10 / GZ10	Typo di ampola: Alogeno 50W / GU10 / GZ10

P.Max: 1 x 50W
GU - GZ10

Tension: 230/240 Volts. Fréquence: 50 Hertz.

1

2

3

4

5

6

7

8

Changer l'ampoule
Replacing lamp