

Les raccords synthétiques instantanés Multiskin pour tubes multicouche.

- Une gamme de raccords instantanés de 16 à 26 mm.
- Les raccords instantanés Multiskin peuvent être installés en quelques secondes.
- Vérification immédiate du raccordement avec la bague Visu-Control.
- Aucun outillage requis.
- Le tube doit être proprement calibré et ébavuré avec l'outillage Comap avant insertion.

Le système Comap Multiskin pour tubes multicouche combine tous les avantages des tubes plastiques et métalliques. Un tube léger et flexible avec une résistance importante à la dilatation (couche interne d'aluminium). Un raccord synthétique de haute qualité, rapide à installer et sécurisé par un indicateur d'insertion. Les raccords instantanés synthétiques sont fournis avec un joint EPDM et une bague de maintien en polyamide.

Avantages

Performances

- Solution instantanée : permet de connecter un raccord en 2 secondes sans outil et évite les risques liés à la soudure.
- Hydraulique améliorée avec une réduction des chutes de charge (7% en moyenne par rapport à notre ancienne gamme de raccordement synthétique à sertir).

Sécurité

- Bague Visu-Control®, permettant la vérification visuelle du raccordement (l'indicateur rouge devient blanc une fois le tube raccordé).
- Bouchon de protection pour empêcher la pénétration des impuretés.


Caractéristiques techniques

Les raccords instantanés Multiskin sont conçus pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : 5 °C à 95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à 95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à 95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).



Description	Manchon instantané femelle à visser 26x3/4"
Code	9270GP2634
EAN	03430650465381
Modèle	<u>9270GP - Manchon instantané femelle à visser</u>
Dimensions	26x ³ / ₄ "



Dimensions 9270GP - Manchon instantané femelle à visser

Type	Dimensions							
	d1 [mm]	d2 [""]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw0 [mm]
Manchon instantané femelle à visser 16x1/2"	16	G 1/2"	20	6	20	31	34	24
Manchon instantané femelle à visser 20x1/2"	20	G 1/2"	24	6	20	32	34	24
Manchon instantané femelle à visser 20x3/4"	20	G 3/4"	24	6	24	32	38	31
Manchon instantané femelle à visser 26x3/4"	26	G 3/4"	30	6	24	33	39	31
Manchon instantané femelle à visser 26x1"	26	G 1"	30	6	24	33	42	37



Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	Raccord avec 2 connexions
Nom du produit	9270GP Manchon instantané femelle 26x3-3/4
Marque	COMAP
type produit	MultiSkin Synthetic Push
Code	9270GP2634
EAN	03430650465381

Classification caractéristiques

Connexion Matériau 1	Autre
Rapport de classe qualité 1	Autre
Traitement de la surface	Non-traité
Surface de protection de connexion 1	Non-traité
Traitement de surface	Téléporté
Prise de surface 1	Téléporté
Connexion Matériau 2	Laiton
Connexion classe 2	Dezincification resistant brass (DZR)
Surface de protection de connexion 2	Étamé
Prise de surface 2	Poncé
Forme	Droit
Exécution	Unique
Angle du coude	0 Degrees
Rayon de la courbe	0 Millimetre
Distribution automatique	Non
Excentrique	Non
Systémique	Oui
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	DN20
Diamètre du tube externe de connexion 1	26 Millimetre
Raccord d'épaisseur 1	3 Millimetre
Wall thickness connecting pipe, connection 1	3 Millimetre
Raccordement 1	Autre
Code contour connexion 1	Autre
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	3/4" (20)
Diamètre du tube externe de connexion 2	19.05 Millimetre
Raccord d'épaisseur 2	3 Millimetre
Wall thickness connecting pipe, connection 2	3 Millimetre
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
code de contour	Autre
Code contour connexion 2	Autre
Raccord de couleur principale	Autre
Norme bobine	Autre
Flange compression class (ANSI)	Autre
Flange compression class (PN)	Autre
Flange compression class (JIS)	Autre
Flange compression class (BS)	Autre
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec arrêt cam / -Rand	Oui
Valeur Zeta	0
tirez fixe	Non
Longueur	72 Millimetre
Température maximum moyenne (en continu)	0 Degrees celsius

Durée de connexion 1	33 Millimetre
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	70 Degrees celsius
Longueur de travail du terminal 1	6 Millimetre
Autocollant	Oui
Longueur du terminal 2	39 Millimetre
Longueur de travail du terminal 2	110 Millimetre
Ouverture de clé	0 Millimetre
Clé de taille d'union	0 Millimetre
Couple de serrage	30 - 30 Nm
Medium temperature (continuous)	0 - 110 °C
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Équipements au gaz QA	Oui
Pression max. de service à température moyenne max.	10 Bar
Label de contrôle KIWA	Oui
Avec isolation thermique	Non
anneau rigide de classe	Autre
Ratio de dimension standard (SDR)	0
avec des joints	Non
label-VdS	Non
plafonné	Non
cachet DVGW	Oui
With connection indicator	Non
avec le drain	Non
avec reniflard	Non
Étiquette FM	Non
Approbation du LPCB	Non
label-ULC	Non
Étiquette UL	Non
Certificat DIN-CERTCO	Non
Certifié VdS	Non
Avec homologation TÜV	Non
Label de qualité DVGW pour le gaz	Oui
Label de qualité DVGW pour l'eau	Oui
Certified according to NF 545	Oui
Label de contrôle KIWA	Oui
Équipements au gaz QA	Non
Label de contrôle KOMO	Oui
Gastec QA - AR 214 (H2)	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[CONSEILS D'INSTALLATION](#)[LCA \(Analyse du cycle de vie\) MultiSkin Fittings](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate \(DW-8501CT0525\) \(ENG\)](#)[DVGW certificate \(CW-8501CT0528\) \(ENG\)](#)[KIWA certificate Fittings](#)[KIWA certificate Piping System](#)[KOMO certificate Fittings](#)[KOMO certificate Piping System](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[Declaration of Performance HUN](#)[KIWA K110279-01 Piping System](#)[KOMO K110280-01 certificate Piping System](#)[Sintef Produktsertifikat Multiskin PPSU Push NOR](#)[9270GP RFA](#)[9270GP DWG](#)[9270GP STEP](#)[MultiSkin Push leaflet FRA](#)[Z-Card MultiSkin](#)[LCA \(Analyse du cycle de vie\) MultiSkin Fittings](#)[Leaflet => MultiSkin Multicouche leaflet](#)[Professional](#)[Productivity](#)[EnsuredConnection](#)[SafetyWorkplace](#)[HVAC](#)[Design Office](#)[Tutorial](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr