

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 5M - L600-RAL9003

LVS03205

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Modulaire Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9 : fixe C120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton TeSys : fixe GV3 Acti 9 : fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation Acti 9 : fixe C120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

Description des pôles	1 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: C120 1 x4P: rail modulaire support: C120 7 x3P: rail modulaire support: GV3 1 x3P: rail modulaire support: iC120 1 x4P: rail modulaire support: iC120 1 x3P: rail modulaire support: NG125 1 x4P: rail modulaire support: NG125 1 x3P: rail modulaire support: NG125 NA 1 x4P: rail modulaire support: NG125 NA 1 x3P: rail modulaire support: NG160 1 x4P: rail modulaire support: NG160 1 x3P: rail modulaire support: NG160 NA 1 x4P: rail modulaire support: NG160 NA 9 x3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation 1 x3P ou 4P: rail modulaire support: NSXm vertical installation 5 x3P: platine de montage support: NSXm vertical installation 4 x4P: platine de montage support: NSXm vertical installation 4 x3P ou 4P: platine de montage support: NSXm vertical installation
------------------------------	--

Position de montage	Vertical
----------------------------	----------

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Bopitier Pack - largeur 555 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,92 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Unité fonctionnelle

600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 3P 1

direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 3P 1
direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 4P 1
direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 4P 1
direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton
3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton
4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct
5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct
5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct
5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct
5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1
direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1
direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 avec fixe par maneton 3P 1
direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 avec fixe par maneton 4P 1
direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P
ou 4P 1 direct 7
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou
4P 1 direct 7
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P
ou 4P 1 bloc de raccordement 7
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou
4P 1 bloc de raccordement 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton
vertical 3P ou 4P 1 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton
vertical 3P 5 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton
vertical 4P 4 direct 8
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P
ou 4P 1 direct 7
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou
4P 1 direct 7
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P
ou 4P 1 bloc de raccordement 7
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou
4P 1 bloc de raccordement 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm avec fixe par maneton
vertical 3P ou 4P 1 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm avec fixe par maneton
vertical 3P ou 4P 4 direct 8

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	26,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	920,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	27,2 cm
Longueur de l'emballage 2	52,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,455 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	94,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	267,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Teneur en halogène

Pièces en plastique sans halogène

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.