

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT - Plastron 3/4 NSX250-5M-L600-verticaux- RAL9003

LVS03243

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPacT : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPacT : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPacT : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPacT : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : extraire NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : extraire NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : extraire NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation

Description des pôles	4 x3P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: NSX100...160 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: NSX100...160 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation 2 x3P: platine de montage support: NSX100...160 vertical installation 2 x4P: platine de montage support: NSX100...160 vertical installation 2 x3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation 2 x4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
Position de montage	Vertical

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Linergy FC Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,82 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Unité fonctionnelle

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in mécanisme moteur vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in mécanisme moteur vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in par maneton vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in par maneton vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in mécanisme moteur vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in mécanisme moteur vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire par maneton vertical 3P 2 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire par maneton vertical 4P 2 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 2 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire mécanisme moteur vertical 3P 2 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire mécanisme moteur vertical 4P 2 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur vertical 3P 4 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur vertical 4P 3 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur vertical 3P 4 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur vertical 4P 3 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in mécanisme moteur vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in mécanisme moteur vertical 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton vertical 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton vertical 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in mécanisme moteur vertical 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in mécanisme moteur vertical 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire par maneton vertical 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire par maneton vertical 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire mécanisme moteur vertical 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire mécanisme moteur vertical 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 8

600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	26,0 cm
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm
Poids de l'emballage 1	834,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	27,4 cm
Longueur de l'emballage 2	52,7 cm
Poids de l'emballage 2	8,537 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	94,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	242,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Teneur en halogène

Pièces en plastique sans halogène

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

No

Technical Illustration

Assembly's dimensions

