



Pupitre de commande bimanuelle pour appareils de commande, 22 mm, rond, Matériau du boîtier : métal, partie supérieure du boîtier : gris, 3 emplacements en métal, 4 emplacements de perçage suppl. pour appareils de commande 22 mm 2 BOUTONS-POUSOIRS COUP DE POING NOIR 40 MM, 2 x 1 NO + 1 NF, borne à vis, 1 arrêt d'urgence rouge, 40 mm, 2Ö, borne à vis, Montage sur porte, avec percées câble pour presse-étoupes métriques

nom de marque produit
désignation du produit
désignation type de produit
numéro d'article du fabricant

- du module de contact livré
- du module de contact livré à l'emplacement A 1
- du module de contact livré à l'emplacement A 3
- du module de contact livré à l'emplacement B 1
- du module de contact livré à l'emplacement B 3
- du module de contact livré à l'emplacement C 1
- du module de contact livré à l'emplacement C 3
- du support fourni à l'emplacement A
- du support fourni à l'emplacement B
- du support fourni à l'emplacement C
- du détrompeur fourni à l'emplacement A
- du détrompeur fourni à l'emplacement B
- du détrompeur fourni à l'emplacement C
- du boîtier vide fourni
- des accessoires fournis
- des accessoires fournis à l'emplacement B

SIRIUS ACT
Pupitre de commande bimanuelle
3SU1

R2 = 3SU1400-1AA10-1BA0 / L2 = 3SU1400-1AA10-1BA0 / M1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / R1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / L1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / M2 = 3SU1400-1AA10-1CA0
[3SU1400-1AA10-1CA0](#)
[3SU1400-1AA10-1BA0](#)
[3SU1400-1AA10-1CA0](#)
[3SU1400-1AA10-1CA0](#)
[3SU1400-1AA10-1CA0](#)
[3SU1400-1AA10-1BA0](#)
[3SU1550-0AA10-0AA0](#)
[3SU1550-0AA10-0AA0](#)
[3SU1550-0AA10-0AA0](#)
[3SU1050-1BD10-0AA0](#)
[3SU1050-1HB20-0AA0](#)
[3SU1050-1BD10-0AA0](#)
[3SU1853-3AA00-0AA1](#)
[3SU1950-0FA80-0AA0](#)
[3SU1900-0BB31-0AT0](#)

Boîtier

version du boîtier	Pupitre de commande bimanuelle avec équipement standard
matériau du boîtier	métal
nombre d'emplacements	3
couleur de la partie supérieure du boîtier	gris
état à la livraison	Non
• en tant que kit de montage	Non
• précâblé sur bornier	horizontale
type de fixation du boîtier	

Organe de commande

version de l'organe de commande	A = Bouton-poussoir coup de poing / B = Bouton-poussoir coup de poing d'ARRÊT d'URGENCE / C = Bouton-poussoir coup de poing
mode de fonctionnement de l'organe de commande	A = à rappel / B = à accrochage / C = à rappel
équipement du produit	
• blocage de manœuvre	Non
• à commutation en gradins	Non
couleur de l'organe de commande	A = noir / B = rouge / C = noir
matériau de l'organe de commande	métal
forme de l'organe de commande	rond
nombre de modules de contact	6

type de déverrouillage		A = sans / B = Déverrouillage par rotation / C = sans	
Colletette			
constituant du produit colletette		Oui	
matériau de la colletette		métal	
couleur de la colletette		argenté	
Support			
matériau du support		Métal	
Caractéristiques techniques générales			
fonction produit			
• manœuvre positive d'ouverture		Oui	
• fonction d'ARRET D'URGENCE		Oui	
• fonction ARRET D'URGENCE		Oui	
constituant du produit pied		Non	
degré de protection IP		IP66	
degré de protection NEMA		1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13	
tenue aux chocs selon IEC 60068-2-27		demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms	
tenue aux vibrations selon IEC 60068-2-6		10 ... 500 Hz : 5g	
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009		S	
courant permanent du disjoncteur caractéristique C		10 A; pour courant de court-circuit < 400 A	
courant permanent de la cartouche DIAZED à action rapide		10 A	
courant permanent de la cartouche-fusible DIAZED gG		10 A	
Directive RoHS (date)		10/01/2014	
Circuit auxiliaire			
version du contact des contacts auxiliaires		Alliage d'argent	
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires		4	
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires		2	
Raccordements/ Bornes			
version du raccordement électrique sur le boîtier		Raccordements arrière 2 x M25	
Sécurité			
valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920		100 000	
pourcentage de défaillances dangereuses			
• pour niveau d'exigence faible selon SN 31920		20 %	
• pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920		20 %	
taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920		100 FIT	
Conditions ambiantes			
température ambiante			
• en service		-25 ... +70 °C	
• à l'entreposage		-40 ... +80 °C	
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %, sans condensation en service pour tous les appareils montés derrière le panneau frontal)	
Montage/ fixation/ dimensions			
type de fixation des modules et accessoires		Fixation sur panneau de commande	
hauteur		185,6 mm	
largeur		492,4 mm	
profondeur		159,5 mm	
Accessoires			
nombre d'étiquettes sous colletette		1	
repérage de l'étiquette sous colletette		Arrêt d'urgence	
couleur de l'étiquette sous colletette		jaune	
Certificats/ homologations			
General Product Approval			Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1853-3NB00-1AD1>

Générateur CAx en ligne




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1853-3NB00-1AD1>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1853-3NB00-1AD1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1853-3NB00-1AD1&lang=en





dernière modification :

26/01/2022 [🔗](#)